



**WIREMOLD®**

**FloorPort Concrete/Terrazzo Trim Ring  
Béton FloorPort/Anneau de garniture  
Terrazzo**

**Anillo de ajuste para hormigón/terrazo  
FloorPort**

No: 1010620-RB-0424

Installation Instructions • Notice d'Installation • Instrucciones de Instalación

**Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Número(s) de Catálogo:**

**FP-CTR Terrazzo Kit and FP-TS Shim Kit**

For use on PK presets and EFBFF floorbox (pages 2-4)  
For use on RFBA2R and RFBA4R floorboxes (pages 5-8)

**RFBA24R05 Extension Ring (Collar)**

For use on RFBA2R and RFBA4R floorboxes

**Kits Terrazzo FP-CTR et entretoises FP-TS**

Pour prédécoupes PK et boîte de sol EFBFF (pages 2-4)  
Pour boîtes de sol RFBA2R et RFBA4R (pages 5-8)

**Armature d'extension RFBA24R05 (collier)**

Pour boîtes de sol RFBA2R et RFBA4R

**Kit terrazo FP-CTR y Kit de cuñas FP-TS**

Para uso en los prefraguados PK y la caja de piso EFBFF  
(páginas 2-4)  
Para uso en las cajas de piso RFBA2R y RFBA4R (páginas 5-8)

**Anillo de extensión RFBA24R05 (collarín)**

Para uso en las cajas de piso RFBA2R y RFBA4R

**FPL-CTR Terrazzo Kit and FPL-TS Shim Kit**

For use on RFBA6 and RFBA10 floorboxes (pages 9-12)

**RFBA610R05 Extension Ring (Collar)**

For use on RFBA6R and RFBA10R floorboxes

**Kits Terrazzo FPL-CTR et entretoises FPL-TS**

Pour boîtes de sol RFBA6 et RFBA10 (pages 9-12)

**Armature d'extension RFBA610R05 (collier)**

Pour boîtes de sol RFBA6R et RFBA10R

**Kit terrazo FP-CTR y Kit de calces FPL-TS**

Para uso en las cajas de piso RFBA6 y RFBA10 (páginas 9-12)

**Anillo de extensión RFBA610R05 (collarín)**

Para uso en las cajas de piso RFBA6R y RFBA10R

**Country of Origin • Pays d'origine • País de origen:** Made in USA • Fabriqué en USA • Hecho en USA

**IMPORTANT:**

**Please read all instructions before beginning installation**

Legrand electrical systems conform to and should be properly grounded in compliance with requirements of the current National Electrical Code or codes administered by local authorities.

All electrical products may present a possible shock or fire hazard if improperly installed or used. Legrand electrical products may bear the mark of a Nationally Recognized Testing Laboratory and should be installed in conformance with current local and/or the National Electrical Code.

**IMPORTANT :**

**Veillez lire l'ensemble des instructions avant de commencer l'installation.**

Les systèmes électriques Legrand sont conformes au Code National de l'électricité (National Electrical Code) ou aux codes locaux en vigueur et doivent être mis à la terre conformément à ces codes.

Tous les produits électriques peuvent présenter un risque d'électrocution ou d'incendie s'ils ne sont pas installés ou utilisés correctement. Les produits électriques Legrand peuvent porter la marque d'un laboratoire reconnu et doivent être installés conformément au Code national de l'électricité et/ou aux codes locaux en vigueur.


**IMPORTANTE:**

**Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.**


Los sistemas eléctricos Legrand cumplen con los requisitos del Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC) actual o con los códigos impuestos por las autoridades locales y deben conectarse a tierra consecuentemente.

Todos los productos eléctricos pueden presentar un riesgo de descarga o incendio si se los instala o utiliza incorrectamente. Los productos eléctricos Legrand pueden llevar la marca de un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional y se deben instalar conforme al código local en vigencia o al Código Eléctrico Nacional.

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING  
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER  
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR**



**FP-CTR**



**FPL-CTR**

**TERRAZZO KIT / TERRAZZO POUR DEPTH:**

Terrazzo Kits, CAT. NOS. FP-CTR and FPL-CTR are 3/8" [10mm] tall. Shims are provided to elevate the top of the FloorPort Cover flush with the floor surface. Shims may be removed if polishing the terrazzo reduces the initial thickness.

For terrazzo pours exceeding the 3/8" thickness, shim kit, CAT. NO. FP-TS (for FP-CTR) and FPL-TS (for FPL-CTR) may be used under the terrazzo kit base frame for an additional 7/16" [11mm] upward adjustment.

**KIT TERRAZZO / PROFONDEUR DE COULAGE:**

Kits Terrazzo, CAT. No FP-CTR et FPL-CTR de 3/8" [10 mm]. Les entretoises servent à relever le couvercle FloorPort au niveau du plancher. Si vous prévoyez sabler/polir le plancher Terrazzo, vous pouvez retirer ces entretoises.

Pour un coulage de plus de 3/8" d'épaisseur, utiliser les kits d'entretoises CAT. No FP-TS (pour FP-CTR) et FPL-TS (pour FPL-CTR) sous l'armature de base Terrazzo afin d'obtenir un jeu supplémentaire de 7/16" [11 mm].

**KIT TERRAZZO / PROFUNDIDAD DE VERTIDO KIT TERRAZZO:**

Kits de terrazzo, REFS. CAT. FP-CTR y FPL-CTR tienen una altura de 10 mm [3/8"]. Se suministran cuñas para elevar la parte superior de la cubierta FloorPort a ras de la superficie del suelo. Las cuñas pueden retirarse si el pulido del terrazzo reduce el espesor inicial.


Para vertidos de terrazzo que excedan un espesor de 3/8", se puede usar el kit de cuñas, REF. CAT. FP-TS (para FP-CTR) y FPL-TS (para FPL-CTR) debajo del bastidor de la base del kit de terrazzo para un ajuste adicional hacia arriba de 11 mm [7/16"].

**PK PRESET & EFBFF BARE CONCRETE INSTALLATION  
INSTALLATION PRÉDÉCOUPES PK ET BÉTON NU EFBFF  
PREFRAGUADO PK E INSTALACIÓN EN CONCRETO DESNUDO EFBFF**


**1**

Remove existing temporary cover (mudcap) and attach FP-CTR terrazzo kit using the four (4) #10-24 screws provided  
Retirer le couvercle temporaire (cache-poussière) et fixer le kit Terrazzo FP-CTR avec les quatre vis fournies (4) #10-24  
Retire la tapa provisional existente (tapón contra barro) y fije el kit de terrazzo FP-CTR utilizando los cuatro (4) tornillos #10-24 suministrados.

**EFBFF Series  
Série EFBFF  
Serie EFBFF**



**PK Presets Series  
Série de prééglages PK  
Serie de Preajustes PK**




# 2

Screed concrete level with top edge of terrazzo kit base frame and disposable insert.

Niveler le béton à la règle pour qu'il soit au niveau de l'armature de base du kit Terrazzo et de l'insert jetable.

Enrase el concreto con el borde superior del bastidor de la base del kit de terrazo y el inserto desechable.




# 3

After the concrete has set, remove the (4) #10-24 screws and disposable insert.

Une fois le béton séché, retirer les quatre (4) vis #10-24 et l'insert jetable.

Una vez fraguado el concreto, retire los (4) tornillos #10-24 y el inserto desechable.



# 4

Complete the activation by replacing the terrazzo kit disposable insert with a FloorPort series Cover (sold separately) and adjust the height of the cover using the provided shims to ensure the cover flange is flush with the floor surface.


**NOTE: PPFCTC Cover shown in illustration. FP-CTR Trim Ring also works with FloorPort Series Covers FPCTC and FPBTC. FloorPort Series Covers FPCTC and FPBTC are not compatible with EFBFF floor boxes.**

Finir l'installation en remplaçant l'insert jetable du kit Terrazzo par un couvercle de la série FloorPort (vendu séparément), puis régler la hauteur du couvercle avec les entretoises fournies pour le mettre de niveau avec le plancher.

**REMARQUE : Couvercle PPFCTC illustré. L'anneau de garniture FP-CTR est compatible avec les couvercles FPCTC et FPBTC de la série FloorPort. Les couvercles de la série FloorPort FPCTC et FPBTC ne sont pas compatibles avec les boîtiers de sol EFBFF.**


Complete la activación sustituyendo el inserto desechable del kit de terrazo por una tapa de la serie FloorPort (se vende por separado) y ajuste la altura de la tapa utilizando las cuñas suministradas para asegurarse de que el reborde de la tapa quede a ras con la superficie del suelo.

**NOTA: Tapa PPFCTC mostrada en la ilustración. El anillo embellecedor FP-CTR también es compatible con las tapas FloorPort Serie FPCTC y FPBTC. Las cubiertas de la serie FloorPort FPCTC y FPBTC no son compatibles con las cajas de piso EFBFF.**




**PK PRESET & EFBFF TERRAZZO INSTALLATION**  
**INSTALLATION PRÉDÉCOUPES TERRAZZO PK/EFBFF**  
**PREFRAGUADO PK E INSTALACIÓN DEL TERRAZZO EFBFF**


**1** Follow box instructions for concrete pour. Once the concrete has cured remove the disposable cover (mudcap) from the box.  
Couler le béton selon les instructions sur l'emballage. Une fois le béton séché, retirer le couvercle jetable (cache-poussière).  
Siga las instrucciones de la caja para verter el concreto. Cuando se haya curado el concreto, retire la tapa desechable (tapón contra barro) de la caja.



**2** Attach FP-CTR terrazzo kit using the four (4) #10-24 screws provided.  
Fixer le kit Terrazzo FP-CTR avec les quatre (4) vis #10-24 fournies.  
Fije el kit de terrazo FP-CTR usando los cuatro (4) tornillos #10-24 suministrados.



**3** Pour the terrazzo finish to the top edge of the terrazzo kit base frame and disposable insert.  
Couler du fini Terrazzo jusqu'à la hauteur du cadre de base et de l'insert jetable du kit Terrazzo.  
Vierta el acabado de terrazo en el borde superior del bastidor de la base del kit de terrazo y el inserto desechable.



**4** After the terrazzo has set and all floor polishing is finalized, complete activation by replacing the terrazzo kit disposable insert with a FloorPort Series cover (sold separately) and adjust the height of the cover using shims provided to ensure the cover flange is flush with the floor surface.


**Note: PFFFTC Cover shown in illustration. FP-CTR Trim Ring also works with FloorPort Series Covers FPCTC and FPBTC. FloorPort Series Covers FPCTC and FPBTC are not compatible with EFBFF floor boxes.**

Une fois le Terrazzo sec et le polissage du plancher terminé, finir l'installation en remplaçant l'insert jetable du kit Terrazzo par un couvercle de la série FloorPort (vendu séparément), puis régler la hauteur du couvercle avec les entretoises fournies pour le mettre de niveau avec le plancher.

**Remarque : Le couvercle de la PFFFTC est présenté dans l'illustration. L'anneau de garniture FP-CTR fonctionne également avec les couvercles des Séries FloorPort FPCTC et FPBTC. Les couvercles de la série FloorPort FPCTC et FPBTC ne sont pas compatibles avec les boîtiers de sol EFBFF.**


Cuando se haya fraguado el terrazo y haya finalizado el pulido del piso, complete la activación reemplazando el inserto desechable del kit de terrazo con una tapa de la serie FloorPort (se vende por separado) y ajuste la altura de la cubierta usando las cuñas suministradas para garantizar que el reborde de la tapa quede a ras con la superficie del suelo.

**Nota: Tapa PFFFTC mostrada en la ilustración. El anillo de ajuste FP-CTR también es compatible con las tapas de las Series FloorPort FPCTC y FPBTC. Las cubiertas de la serie FloorPort FPCTC y FPBTC no son compatibles con las cajas de piso EFBFF.**



**RFBA2 & RFBA4 BARE CONCRETE INSTALLATION**  
**INSTALLATION DU BÉTON NU RFBA2 ET RFBA4**  
**INSTALACIÓN EN CONCRETO DESNUDO RFBA2 Y RFBA4**

- A. Floorbox - Cat: Nos. RFBA2R25, REBA2R25OG, RFBA2R30, RFBA2R30OG, RFBA4R25, RFBA4R25OG, RFBA4R30, RFBA4R30OG
- B: Collar (same as Extension Ring) - 1/2" [13mm].  
 Provided with floorbox  
 Armature (comme l'armature d'extension) - 1/2" [13 mm].  
 Fournie avec la boîte de sol  
 Collarín (igual que el anillo de extensión) - 13 mm [1/2"].  
 Se suministra con la caja de piso
- C: Extension Ring - 1/2" [13mm]. Cat. No. RFBA24R05EXT.  
 Purchased separately  
 Armature d'extension - 1/2" [13 mm]. Cat. no RFBA24R05EXT.  
 Vendue séparément  
 Anillo de extensión - 13 mm [1/2"]. Ref. cat. RFBA24R05EXT.  
 Se adquiere por separado
- D: Terrazzo Kit Base Frame - 3/8\* 110mm tall  
 Included with Terrazzo Kit Cat. No. FP-CTR.  
 Cadre de base pour kit Terrazzo - 3/8\* 110 mm  
 inclus avec kit Terrazzo cat. no FP-CTR.  
 Bastidor de la base del kit de terrazo - 3/8\* 110 mm de altura  
 Incluido con el kit de terrazo Ref.cat. FP-CTR.
- E. Terrazzo Kit Shim - Included with Terrazzo Kit Cat, No FP-CTR.  
 Used to adjust final elevation of cover following floor preparation.  
 Entretoise pour kit Terrazzo - Incluse avec le kit Terrazzo cat.  
 no FP-CTR. Pour régler la hauteur finale du couvercle après  
 préparation du plancher.  
 Cuña de kit de terrazo - incluido con el kit de terrazo Ref. cat. FP-  
 CTR. Se utiliza para ajustar la elevación final de la tapa después de  
 la preparación del suelo.
- F. Terrazzo Kit Disposable Insert - Included with Terrazzo Kit  
 Cat No. FP-CTR. To be discarded and replaced with cover  
 during activation.  
 Insert jetable pour kit Terrazzo - Inclus avec kit Terrazzo cat. no  
 FP-CTR. Jeter durant la pose et remplacer par le couvercle.  
 Inserto desechable del kit de terrazo - Incluido con el kit de terrazo  
 Ref.cat. FP-CTR. Debe desecharse y reemplazarse con la tapa  
 durante la activación.
- G Mounting Screw - Four included with Terrazzo Kit Cat. No. FP-CTR.  
 To be discarded during activation.  
 Vis de montage - Quatre incluses dans le kit Terrazzo cat. no  
 FP-CTR. Jeter durant la pose.  
 Tornillo de montaje - Cuatro incluidos con el kit de terrazo Ref.  
 cat. FP-CTR. Debe desecharse durante la activación.




# 1

To prevent concrete breakage, a minimum of 1-3/8" [35mm] of concrete is recommended over the top of the floor box. This can be obtained by installing an Extension Ring, CAT. NO. RFBA24R05EXT on top of the collar supplied with the floor box. Adding the Terrazzo Kit, CAT. NO. FP-CTR over the an Extension Ring achieves the desired concrete thickness.

Pour éviter le fissurage du béton, prévoir de couler au moins 1-3/8" [35 mm] de béton par-dessus la boîte de plancher. Pour ce faire, installer l'armature d'extension CAT. No RFBA24R05EXT par-dessus le cadre fourni dans la boîte de plancher. Pour obtenir la bonne épaisseur de béton, ajouter le kit Terrazzo CAT. No FP-CTR par-dessus l'armature d'extension.

Para evitar que el concreto se fracture, se recomienda un mínimo de 35 mm [1-3/8"] de concreto sobre la parte superior de la caja de piso. Esto se puede obtener instalando un anillo de extensión, REF. CAT. RFBA24R05EXT encima del collar suministrado con la caja de piso. Al agregar el kit de terrazo, REF. CAT. FP-CTR sobre un anillo de extensión se obtiene el espesor de concreto deseado.




# 2

Screed concrete level with top edge of terrazzo kit base frame and disposable insert.

Niveler le béton à la règle pour qu'il soit au niveau de l'armature de base du kit Terrazzo et de l'insert jetable.

Enrase el concreto con el borde superior del bastidor de la base del kit de terrazo y el inserto desechable.




# 3

After the concrete has set and been polished, complete the activation by replacing the terrazzo kit disposable insert with a FloorPort Series Cover FPCTC, FPBTC, or FPFFTC (sold separately) and adjust the height of the cover using the provided shims to ensure the cover flange is flush with the floor surface.

Une fois le béton séché et poli, finir l'installation en remplaçant l'insert jetable du kit Terrazzo par un couvercle de la série FloorPort FPCTC, FPBTC, ou FPFFTC (vendu séparément), puis régler la hauteur du couvercle avec les entretoises fournies pour le mettre de niveau avec le plancher.

Después de que el concreto se haya fraguado y pulido, complete la activación reemplazando el inserto desechable del kit de terrazo con una tapa de la serie FloorPort FPCTC, FPBTC, o FPFFTC (se vende por separado) y ajuste la altura de la cubierta usando las cuñas proporcionadas para garantizar que el reborde de la tapa quede a ras con la superficie del suelo.



## RFBA2 & RFBA4 TERRAZZO INSTALLATION INSTALLATION TERRAZZO RFBA2 ET RFBA4 INSTALACIÓN DEL TERRAZZO RFBA2 Y RFBA4

The Terrazzo Kit, CAT. NO. FP-CTR is 3/8" [10mm] tall. Install over hardened concrete by removing the floor box temporary cover (mudcap) and replacing it with the terrazzo kit.

Shims are provided to elevate the top of the FloorPort Cover flush with the floor surface. Shims may be removed if polishing the terrazzo reduces the initial thickness.

For terrazzo pours exceeding the 3/8" thickness, shim kit, CAT. NO. FP-TS may be used UNDER the terrazzo kit trim ring for an additional 7/16" [11mm] upward adjustment.

For deeper concrete pours, the 4-inch extension ring, CAT. NO. RFBA24R4EXT (yellow color) may have been used and must be cut flush with concrete surface prior to installing the terrazzo kit. (See instructions provided with RFBA24R4EXT). Longer attachment screws (#10-24) may be required in this application. Longer attachment screws are shipped with CAT. NO. RFBA24R4EXT and may be used, but these will also be required to attach the FloorPort cover during the activation phase – do not discard these screws.

La hauteur du kit Terrazzo CAT. No FP-CTR est de 3/8" [10 mm]. Poser sur le béton sec en retirant d'abord le couvercle temporaire de la boîte de plancher (cache-poussière) pour le remplacer par le kit Terrazzo.

Les entretoises servent à relever le couvercle FloorPort au niveau du plancher. Si vous prévoyez sabler/polir le plancher Terrazzo, vous pouvez retirer ces entretoises.

Pour un coulage de plus de 3/8" d'épaisseur, utiliser le kit d'entretoises CAT. No FP-TS SOUS l'armature d'ajustement Terrazzo afin d'obtenir un jeu supplémentaire de 7/16" [11 mm].

Pour un coulage plus épais, utiliser l'armature d'extension de 4" CAT. No RFBA24R4EXT (jaune) et la couper au niveau de la surface de béton avant d'installer le kit Terrazzo. (Suivre les instructions pour RFBA24R4EXT). Dans ce cas, des vis de fixation plus longues pourraient être requises (#10-24). Vous pouvez utiliser les vis de fixation longues fournies avec CAT. No RFBA24R4EXT, mais elles devront aussi servir pour fixer le couvercle FloorPort durant la pose – ne pas jeter ces vis.

El kit de terrazo, REF. CAT. FP-CTR tiene 10 mm [3/8"] de altura. Instale sobre concreto endurecido quitando la tapa provisional de la caja de piso (tapón contra barro) y reemplazándola con el kit de terrazo.

Se suministran cuñas para elevar la parte superior de la cubierta FloorPort a ras de la superficie del suelo. Las cuñas pueden retirarse si el pulido del terrazo reduce el espesor inicial.

Para vertidos de terrazo que excedan un espesor de 3/8", se puede usar el kit de cuñas, REF. CAT. FP-TS se puede utilizar DEBAJO el anillo embellecedor del kit de terrazo para un ajuste hacia arriba adicional de 11 mm [7/16"].


Para vertidos de concreto más profundos, se pudo haber utilizado el anillo de extensión de 4 pulgadas REF. CAT. RFBA24R4EXT (color amarillo) y, en este caso, se debe cortar a ras de la superficie de concreto antes de instalar el kit de terrazo. (Consulte las instrucciones proporcionadas con RFBA24R4EXT).

Es posible que en esta aplicación se requieran tornillos de fijación más largos (#10-24). Los tornillos de fijación más largos se envían con la REF. CAT. RFBA24R4EXT y se pueden usar, pero también serán necesarios para fijar la tapa FloorPort durante la fase de activación; no deseche estos tornillos.

**1** Follow the instructions for the concrete pour. Once the concrete is cured and prior to applying terrazzo, remove the floor box temporary cover (mudcap), and attach the terrazzo kit, Cat. No. FP-CTR. Secure the terrazzo kit to the floorbox using the four (4) #10-24 screws provided.

Couler le béton selon les instructions. Une fois le béton séché, et avant de poser le Terrazzo, retirer le couvercle temporaire de la boîte de plancher (cache-poussière), puis fixer le kit Terrazzo cat. no FP-CTR. Fixer le kit Terrazzo à la boîte de plancher avec les quatre (4) vis #10-24 fournies.

Siga las instrucciones para verter el concreto. Cuando el concreto esté curado y antes de aplicar el terrazo, retire la tapa provisional de la caja de piso (tapón contra barro) y fije el kit de terrazo, Ref. cat. FP-CTR. Asegure el kit de terrazo a la caja de piso usando los cuatro (4) tornillos #10-24 suministrados.




# 2

Pour the terrazzo finish to the top edge of the terrazzo kit base frame and disposable insert.

Couler du fini Terrazzo jusqu'à la hauteur du cadre de base et de l'insert jetable du kit Terrazzo.

Vierta el acabado de terrazo en el borde superior del bastidor de la base del kit de terrazo y el inserto desechable.




# 3

After the terrazzo has set and has been polished, continue the activation by replacing the FP-CTR kit disposable insert with a FloorPort Series Cover FPCTC, FPBTC, or FPF FTC (sold separately) and adjust the height of the cover using the provided shims to ensure the cover flange is flush with the floor surface.

Une fois le Terrazzo séché et poli, finir l'installation en remplaçant l'insert jetable du kit FP-CTR par un couvercle de la série FloorPort FPCTC, FPBTC, ou FPF FTC (vendu séparément), puis régler la hauteur du couvercle avec les entretoises fournies pour le mettre de niveau avec le plancher.


Después de que se haya fraguado y pulido el terrazo, continúe la activación reemplazando el inserto desechable del kit FP-CTR con una tapa de la serie FloorPort FPCTC, FPBTC, o FPF FTC (se vende por separado) y ajuste la altura de la tapa usando las cuñas proporcionadas para garantizar que el reborde de la tapa esté a ras con la superficie del piso.





**RFBA6 & RFBA10 BARE CONCRETE INSTALLATION**  
**INSTALLATION DU BÉTON NU RFBA6 ET RFBA10**  
**INSTALACIÓN EN CONCRETO DESNUDO RFBA6 Y RFBA10**

- A. Floorbox - Cat. Nos. RFBAR30, RFBA6R30OG, RFBA10R55, RFBA10R55OG
- B. Collar (same as Extension Ring) - 1/2" [13mm].  
 Provided with floorbox  
 Armature (comme l'armature d'extension) - 1/2" [13 mm].  
 Fournie avec la boîte de sol  
 Collarín (igual que el anillo de extensión) - 13 mm [1/2"].  
 Se suministra con la caja de piso
- C. Extension Ring - 1/2" [13mm]. Cat. No. RFBA610R05EXT.  
 Purchased separately  
 Armature d'extension - 1/2" [13 mm]. Cat. no RFBA610R05EXT.  
 Vendue séparément  
 Anillo de extensión - 13 mm [1/2"]. Ref. cat. RFBA610R05EXT.  
 Se adquiere por separado
- D. Terrazzo Kit Base Frame - 3/8" [10mm] tall.  
 Included with Terrazzo Kit Cat. No. FPL-CTR  
 Armature de base pour kit Terrazzo - haut. 3/8" [10 mm].  
 Inclus avec le kit Terrazzo cat. no FPL-CTR  
 Bastidor de la base de kit terrazo - altura 10 mm [3/8"].  
 Incluido con el kit de terrazo Ref. cat. FPL-CTR
- E. Terrazzo Kit Shim - Included with Terrazzo Kit Cat. No. FPL-CTR.  
 Used to adjust final elevation of cover following floor preparation.  
 Entretoise pour kit Terrazzo - Incluse avec le kit Terrazzo cat. no FPL-CTR. Pour régler la hauteur finale du couvercle après préparation du plancher.  
 Cuña de kit de terrazo - Incluida con el kit de terrazo Ref. cat. FPL-CTR. Se utiliza para ajustar la elevación final de la tapa después de la preparación del suelo.
- F. Terrazzo Kit Disposable Insert (Lower) - Included with Terrazzo Kit Cat. No. FPL-CTR. To be discarded and replaced with cover during activation.  
 Insert jetable pour kit Terrazzo (bas) - Inclus avec kit Terrazzo cat. no FPL-CTR. Jeter et remplacer par le couvercle durant l'installation.  
 Inserto desechable del kit de terrazo (inferior) - Incluido con el kit de terrazo Ref.cat. FPL-CTR. Debe desecharse y reemplazarse con la tapa durante la activación.
- G. Terrazzo Kit Disposable Insert (Upper) - Included with Terrazzo Kit Cat. No. FPL-CTR. To be discarded and replaced with cover during activation.  
 Insert jetable pour kit Terrazzo (haut) - Inclus avec kit Terrazzo cat. no FPL-CTR. Jeter durant la pose et remplacer par le couvercle.  
 Inserto desechable del kit de terrazo (superior) - Incluido con el kit de terrazo Ref.cat. FPL-CTR. Debe desecharse y reemplazarse con la tapa durante la activación.
- H. Mounting Screw - Four included with Terrazzo Kit Cat. No. FPL-CTR. To be discarded during activation.  
 Vis de montage - Quatre incluses dans le kit Terrazzo cat. no FPL-CTR. Jeter durant la pose.  
 Tornillo de montaje - Cuatro incluidos con el kit de terrazo Ref. cat. FPL-CTR. Debe desecharse durante la activación.




# 1

To prevent concrete breakage, a minimum of 1-3/8" [35mm] of concrete is recommended over the top of the floor box. This can be obtained by installing an Extension Ring, CAT. NO. RFBA610R05EXT on top of the collar supplied with the floor box. Adding the Terrazzo Kit, CAT. NO. FPL-CTR over the Extension Ring achieves the desired concrete thickness.

Pour éviter le fissurage du béton, prévoir de couler au moins 1-3/8" [35 mm] de béton par-dessus la boîte de plancher. Pour ce faire, installer l'armature d'extension CAT. No RFBA610R05EXT par-dessus le cadre fourni dans la boîte de plancher. Pour obtenir la bonne épaisseur de béton, ajouter le kit Terrazzo CAT. No FPL-CTR par-dessus l'armature d'extension.

Para evitar que el concreto se fracture, se recomienda un mínimo de 35 mm [1-3/8"] de concreto sobre la parte superior de la caja de piso. Esto se puede obtener instalando un anillo de extensión, REF. CAT. RFBA610R05EXT encima del collarín suministrado con la caja de piso. Al agregar el kit de terrazo, REF. CAT. FPL-CTR sobre un anillo de extensión se obtiene el espesor de concreto deseado.




# 2

Screed concrete level with top edge of terrazzo kit base frame and disposable insert.

Niveler le béton à la règle pour qu'il soit au niveau de l'armature de base du kit Terrazzo et de l'insert jetable.

Enrase el concreto con el borde superior del bastidor de la base del kit de terrazo y el inserto desechable.




# 3

After the concrete has set and been polished, complete the activation by replacing the terrazzo kit disposable insert with a FloorPort FPLCTC or FPLBTC Series Cover (sold separately) and adjust the height of the cover using the provided shims to ensure the cover flange is flush with the floor surface.

Une fois le béton séché et poli, finir l'installation en remplaçant l'insert jetable du kit Terrazzo par un couvercle de la série FloorPort FPLCTC ou FPLBTC (vendu séparément), puis régler la hauteur du couvercle avec les entretoises fournies pour le mettre de niveau avec le plancher.

Después de que el concreto se haya fraguado y pulido, complete la activación reemplazando el inserto desechable del kit de terrazo con una tapa de la serie FloorPort FPLCTC o FPLBTC (se vende por separado) y ajuste la altura de la cubierta usando las cuñas proporcionadas para garantizar que el reborde de la tapa quede a ras con la superficie del suelo.



## RFBA6 & RFBA10 TERRAZZO INSTALLATION

### INSTALLATION TERRAZZO RFBA6 ET RFBA10

### INSTALACIÓN DEL TERRAZZO RFBA6 Y RFBA10

The Terrazzo Kit, CAT. NO. FPL-CTR is 3/8" [10mm] tall. Install over hardened concrete by removing the floor box temporary cover (mudcap) and replacing it with the terrazzo kit.

Shims are provided to elevate the top of the FloorPort Cover flush with the floor surface. Shims may be removed if polishing the terrazzo reduces the initial thickness.

For terrazzo pours exceeding the 3/8" thickness, shim kit, CAT. NO. FPL-TS may be used UNDER the terrazzo kit trim ring for an additional 7/16" [11mm] upward adjustment.

For deeper concrete pours, the 4-inch extension ring, CAT. NO. RFBA610R4EXT (yellow color) may have been used and must be cut flush with concrete surface prior to installing the terrazzo kit. (See instructions provided with RFBA610R4EXT). Longer attachment screws (#10-24) may be required in this application. Longer attachment screws are shipped with CAT. NO. RFBA610R4EXT and may be used, but these will also be required to attach the FloorPort cover during the activation phase – do not discard these screws.

La hauteur du kit Terrazzo CAT. No FPL-CTR est de 3/8" [10 mm]. Poser sur le béton sec en retirant d'abord le couvercle temporaire de la boîte de plancher (cache-poussière) pour le remplacer par le kit Terrazzo.

Les entretoises servent à relever le couvercle FloorPort au niveau du plancher. Si vous prévoyez sabler/polir le plancher Terrazzo, vous pouvez retirer ces entretoises.

Pour un coulage de plus de 3/8" d'épaisseur, utiliser le kit d'entretoises CAT. No FPL-TS SOUS l'armature d'ajustement Terrazzo afin d'obtenir un jeu supplémentaire de 7/16" [11 mm].

Pour un coulage plus épais, utiliser l'armature d'extension de 4" CAT. No RFBA610R4EXT (jaune) et la couper au niveau de la surface de béton avant d'installer le kit Terrazzo. (Suivre les instructions pour RFBA610R4EXT). Dans ce cas, des vis de fixation plus longues pourraient être requises (#10-24). Vous pouvez utiliser les vis de fixation longues fournies avec CAT. No RFBA610R4EXT, mais elles devront aussi servir pour fixer le couvercle FloorPort durant la pose – ne pas jeter ces vis.

El kit de terrazzo, REF. CAT. FPL-CTR tiene 10 mm [3/8"] de altura. Instale sobre concreto endurecido quitando la tapa provisional de la caja de piso (tapón contra barro) y reemplazándola con el kit de terrazzo.

Se suministran cuñas para elevar la parte superior de la cubierta FloorPort a ras de la superficie del suelo. Las cuñas pueden retirarse si el pulido del terrazzo reduce el espesor inicial.


Para vertidos de terrazzo que excedan un espesor de 3/8", se puede usar el kit de cuñas, REF. CAT. FPL-TS DEBAJO del anillo embellecedor del kit de terrazzo para un ajuste hacia arriba adicional de 11 mm [7/16"].

Para vertidos de concreto más profundos, se pudo haber utilizado el anillo de extensión de 4 pulgadas REF. CAT. RFBA610R4EXT (color amarillo) y, en este caso, se debe cortar a ras de la superficie de concreto antes de instalar el kit de terrazzo. (Consulte las instrucciones proporcionadas con RFBA610R4EXT). Es posible que en esta aplicación se requieran tornillos de fijación más largos (#10-24). Los tornillos de fijación más largos se envían con la REF. CAT. RFBA610R4EXT y se pueden usar, pero también serán necesarios para fijar la tapa FloorPort durante la fase de activación; no deseche estos tornillos.

**1** Follow the instructions for the concrete pour. Once the concrete is cured and prior to applying terrazzo, remove the floor box temporary cover (mudcap), and attach the terrazzo kit, Cat. No. FPL-CTR. Secure the terrazzo kit to the floorbox using the four (4) #10-24 screws provided.

Couler le béton selon les instructions. Une fois le béton séché, et avant de poser le Terrazzo, retirer le couvercle temporaire de la boîte de plancher (cache-poussière), puis fixer le kit Terrazzo cat. no FPL-CTR. Fixer le kit Terrazzo à la boîte de plancher avec les quatre (4) vis #10-24 fournies.

Siga las instrucciones para verter el concreto. Cuando el concreto esté curado y antes de aplicar el terrazzo, retire la tapa provisional de la caja de piso (tapón contra barro) y fije el kit de terrazzo, Ref. cat. FPL-CTR. Asegure el kit de terrazzo a la caja de piso usando los cuatro (4) tornillos #10-24 suministrados.




# 2

Pour the terrazzo finish to the top edge of the terrazzo kit base frame and disposable inserts.

Couler du fini Terrazzo jusqu'à la hauteur du cadre de base et des inserts jetables du kit Terrazzo.

Vierta el acabado de terrazo en el borde superior del bastidor de la base del kit de terrazo y los insertos desechables.




# 3

After the terrazzo has set and has been polished, continue the activation by replacing the FPL-CTR kit disposable inserts with a FloorPort FPLCTC or FPLBTC series Cover (sold separately) and adjust the height of the cover using the provided shims to ensure the cover flange is flush with the floor surface.

Une fois le Terrazzo séché et poli, finir l'installation en remplaçant les inserts jetables du kit FPL-CTR par un couvercle de la série FloorPort FPLCTC ou FPLBTC (vendu séparément), puis régler la hauteur du couvercle avec les entretoises fournies pour le mettre de niveau avec le plancher.

Después de que se haya fraguado y pulido el terrazo, continúe la activación reemplazando los insertos desechables del kit FPL-CTR con una tapa de la serie FloorPort FPLCTC o FPLBTC (se vende por separado) y ajuste la altura de la tapa usando las cuñas proporcionadas para garantizar que el reborde de la tapa esté a ras con la superficie del piso.



No: 1010620 RB 0424

 **legrand**<sup>®</sup>

© Copyright 2024 Legrand All Rights Reserved.  
© Copyright 2024 Tous droits réservés Legrand.  
© Copyright 2024 Legrand Todos los derechos reservados.

860.233.6251  
1.877.BY.LEGRAND  
www.legrand.us  
www.legrand.ca

